



Filterlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54, EMV,
Luftstrom: 250 m³/h, Ue AC: 230 V

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Ja
Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	52 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	45 W
Ausschnittbreite	223 mm
Ausschnitthöhe	223 mm
Betriebsdauer	40 000 h
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	2 760 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	3 030 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Betriebsspannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Strom	
aufgenommener Strom	
• minimal	0,25 A
• maximal	0,3 A
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Nein
Anzahl	
Anzahl der Ventilatoren	1
Mechanischer Aufbau	
Höhe	250 mm
Breite	250 mm
Tiefe	120 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wandmontage	Ja

Nettogewicht	1,89 kg
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-10 °C
• maximal	55 °C

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	E
--	---

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
------------------------------------	------------------------------

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-6LV41>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-6LV41>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-6LV41

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



