

Kühlgerät Tür-oder Seitenaufbau Kühlleistung 5800W 400V AC
RAL7035 600x 2000x 380mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54
Außenkreislauf IP 34



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Kühlgerät
Ausführung des Produkts	Tür-Seitenaufbau
Ausführung der Temperaturregelung	elektronischer Thermostat
Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts	Luft/Luft

Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	72 dB
Betriebsdruck / maximal zulässig	27 bar
Kühlleistung / bei L35L35	5 800 W
Temperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • des inneren Kühlkreislaufs / minimal • des inneren Kühlkreislaufs / maximal • des äußeren Kühlkreislaufs / minimal 	20 °C 46 °C 20 °C
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC

Strom	
Anlaufstrom	21,7 A

Hauptstromkreis	
-----------------	--

Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 	400 V
Betriebsstrom	
<ul style="list-style-type: none"> • des Sicherungseinsatzes / Bemessungswert • für Motor / maximaler Nennwert 	8 A 5,9 A

Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035

Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • Heizung • Thermostat 	Nein Ja

Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel L = 3m

Mechanischer Aufbau	
Höhe	2 000 mm
Breite	600 mm
Tiefe	380 mm
Einbauort	Anbau, Volleinbau
Nettogewicht	150 kg
Material	Stahl
	20 ... 50

Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß IEC 81346-2:2009 	E E

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
------------------------------------	------------------------------



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5EG60>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6440-5EG60>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6440-5EG60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

