



Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP55

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Austrittsfilter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
Ausschnittbreite	223 mm
Ausschnitthöhe	223 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP55
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	250 mm
Breite	250 mm
Tiefe	37 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wandmontage	Ja
Nettogewicht	0,5 kg
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-20 °C
• maximal	65 °C
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	V
allgemeine Produktzulassung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6500-5GV45>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6500-5GV45>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6500-5GV45](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6500-5GV45)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



