



Filterlüfter, Ausschnitt: B: 125 mm, H: 125 mm, RAL 7035, IP55, Luftstrom: 58 m<sup>3</sup>/h, Ue AC: 115 V

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	42 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	20 W
Ausschnittbreite	125 mm
Ausschnitthöhe	125 mm
Betriebsdauer	27 500 h
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	2 650 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	3 100 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Betriebsspannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	115 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	115 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP55
Strom	
aufgenommener Strom	
• minimal	0,23 A
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Nein
Anzahl	
Anzahl der Ventilatoren	1
Mechanischer Aufbau	
Höhe	148 mm
Breite	148 mm
Tiefe	70 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wandmontage	Ja
Nettogewicht	0.8 kg

Material	Kunststoff	
Umgebungstemperatur / während Betrieb		
• minimal	-10 °C	
• maximal	55 °C	
<b>Approbationen Zertifikate</b>		
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	E	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Sonstige</b>	

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6511-5LV25>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6511-5LV25>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6511-5LV25](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6511-5LV25)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



