



Abbildung ähnlich

Datenblatt für Bremswiderstand

Artikel-Nr. : JY:023434020001

Kunden-Auftrags-Nr. :
 Siemens-Auftrags-Nr. :
 Angebots-Nr. :
 Bemerkung :

Item-Nr. :
 Komm.-Nr. :
 Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsleistung P_{DB}	2,75 kW
Bemessungsleistung, max.	55 kW

Allgemeine technische Daten

Widerstand	10 Ω
Zwischenkreisspannung, max.	840 V

Mechanische Daten

Schutzart	IP21
Nettogewicht	13,5 kg (29,76 lb)
Maße	
Breite	630 mm (24,80 in)
Höhe	350 mm (13,78 in)
Tiefe	630 mm (24,80 in)

Normen

Normen-Konformität	CE / UL / CSA
--------------------	---------------

Anschlüsse

Leistungsanschluss	
Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	16,0 mm ² (AWG 6)

Thermoschalter

Ausführung	Integriert
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ² (AWG 16)

Umgebungsbedingungen

Kühlart	natürliche Konvektion
Umgebungstemperatur während Betrieb	-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)