



Heizgerät 24V, 60W HG 04013.0-00

Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Heizgerät
Ausführung des Produkts	Standard
Allgemeine technische Daten	
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	60 W
Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC/DC
Dauerheizleistung / bei 20 °C	60 W
Betriebsspannung	
• Bemessungswert / minimal	24 V
• Bemessungswert / maximal	24 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	24 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	24 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	24 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	24 V
• bei DC / Bemessungswert / minimal	24 V
• bei DC / Bemessungswert / maximal	24 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP44
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Gebläse	Nein
• Thermostat	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	140 mm
Breite	70 mm
Tiefe	60 mm
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	R
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Sonstige</b>

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2110-6AA>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2110-6AA>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR2110-6AA](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2110-6AA)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



