

SIVACON, Dach, geschlossen, IP55, B: 900 mm, T: 500 mm, verzinkt



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Dach
Ausführung des Produkts	geschlossen
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP55
Eignung	
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Nein
• Lüftung	Nein
Mechanischer Aufbau	
Breite	900 mm
Tiefe	500 mm
Material	Stahl
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	
Prüfbescheinigungen	
Sonstige	

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MF1095-2UD11-0A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1095-2UD11-0A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MF1095-2UD11-0A

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



