



SIVACON, Dach, geschlossen, IP55, B: 400 mm, T: 400 mm, verzinkt

Ausführung			
Produkt-Markename	SIVACON		
Produkt-Bezeichnung	Dach		
Ausführung des Produkts	geschlossen		
Ausführung der Oberfläche	verzinkt		
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein		
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP55		
Eignung			
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein		
Produktdetails			
Produktbestandteil			
• Kabeleinführung	Nein		
• Lüftung	Nein		
Mechanischer Aufbau			
Breite	400 mm		
Tiefe	400 mm		
Material	Stahl		
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MF1044-2UD11-0A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1044-2UD11-0A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MF1044-2UD11-0A

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



