

SIMATIC PCS 7, Synchronisierungs-Modul V8 XTR für Patch-Kabel bis 10m erweiterte Ausführung für Prozessautomatisierung



Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	240 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	0,7 W
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	70 °C
Maße	
Breite	11 mm
Höhe	14 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	18 g
letzte Änderung:	01.07.2021 ↗