



Netzkoppler T55 AC 230V 50Hz mit Klarsichtkappe

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Netzkoppler
Ausführung des Produkts	Netzkoppler
Spannungsart / der Betriebsspannung / zur Betätigung	AC
Strom	
messbarer Strom / bei AC	
• Anfangswert	16 A
• Endwert	16 A
Steuerstromkreis	
Speisespannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte	0
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte	1
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte	0
Produktfunktion	
Produktfunktion	
• Spannungsfenstererkennung 1 Phase	Nein
• Spannungsfenstererkennung 3 Phasen	Nein
• Stromfenstererkennung DC	Nein
• Überstromerkennung 1 Phase	Nein
• Überstromerkennung 3 Phasen	Nein
• Überstromerkennung DC	Nein
• Unterstromerkennung 1 Phase	Ja
• Unterstromerkennung 3 Phasen	Nein
• Unterstromerkennung DC	Nein
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
• Stecksockel	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Breite	18 mm
Tiefe	64 mm
Nettogewicht	88 g

[Bestätigungen](#)[UK-Konformitätserklärung](#)[Sonstige](#)[Bestätigungen](#)**Sonstige**[Umweltbestätigung](#)**Weitere Informationen****Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3171>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT3171>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3171**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

