Wandtaster für Markenschalter – 2-fach

Artikel-Nr.: 152000A0



Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	10 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Schutzart	IP20
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm
Gewicht	47 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	240 m











Produkteigenschaften

- Netzbetriebener Funk-Wandtaster mit zwei Kanälen zur Steuerung von Homematic IP Geräten und Funktionen
- Ermöglicht das Schalten angelernter Homematic IP Aktoren und Schaltsteckdosen, um z. B. Licht ein- oder auszuschalten
- Aktivieren des Ecobetriebs für alle Heizkörper oder des Panik-Lichts mit nur einem Tastendruck
- Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen
- Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Mit entsprechendem Adapter in die g\u00e4ngigsten Designs f\u00fchrender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, d\u00fcwi, Kopp
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

Logistische Daten

Artikelnummer	152000A0
EAN-Code	4047976520008
Kurzbezeichnung	HmIP-BRC2
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	122,0 g

Lieferumfang

Homematic IP Wandtaster für Markenschalter – 2-fach	
Schrauben 3,2 x 15 mm (2x)	
Schrauben 3,2 x 25 mm (2x)	
Bedienungsanleitung	