

Datenblatt:

Einbau Boden-/Wanddose mit Schuko und RJ45

Daten zum Artikel:

Marke	LEDmaxx
Artikelnummer	106151
EAN-Code	4251351800078


Technische Daten:

Abmessungen (Ø in mm)	150
Leistungsaufnahme	Max. 3500W
Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial	Aluminium
Schuko Steckdosen	1x - max. 16A 250V AC
USB-Anschluss	-
HDMI-Anschluss	-
Datenanschluss	1x RJ45 (Cat 6)
Zuleitung	Direktanschluss
Einbaumaße (L x B in mm)	100 x 100
Besonderheiten	-
Montage	geschraubt
Schutzklasse	IP20
Eingangsspannung	250V AC ~ 16A
Zertifizierung	CE / RoHS

Verpackungsangaben:

Artikelnummer	106151
EAN-Code	4251351800078
Nettogewicht (kg)	0,7
Verpackungsart	Retail / farbige Box
Verpackungsgewicht (kg)	0,875
Verpackungseinheit	1 Stück
Abmessungen Verpackungseinheit (cm)	14,5 x 14,5 x 80
Abmessungen Masterverpackung (cm)	41 x 32,5 x 41
Menge Masterverpackung (Stk.)	20
Gewicht Masterverpackung (kg)	17,5
CBM Masterverpackung (m ³)	0,0546

Ansprechpartner:


Der Partner für Ihren Erfolg

 EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
 An den Hirtenäckern 9
 63791 Karlstein am Main

 Telefon 06188 - 91450-0
 Telefax 06188 - 91450-22
 E-Mail info@emz-stickler.de
 Internet www.emz-stickler.de