

LEDmaxx



Datenblatt: Einbau Tischsteckdosenleiste
mit Schuko und USB



Daten zum Artikel:

Marke	LEDmaxx
Artikelnummer	105840
EAN-Code	4260452135453

Technische Daten:

Abmessungen (H x ø in mm)	315 x 81
Leistungsaufnahme	Max. 4000W
Gehäusefarbe	Silber / Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium / Kunststoff
Schuko Steckdosen	3x - max. 16A 250V AC
USB-Anschluss	2x 1A 5V DC
Zuleitung	1,8m
Einbau- ø (in mm)	60
Besonderheiten	Mit Bohrschablone auf der Verpackung
Montage	geschraubt
Schutzklasse	IP20
Eingangsspannung	250V AC ~ 16A
Zertifizierung	CE / RoHS

Verpackungsangaben:

Artikelnummer	105840
EAN-Code	4260452135453
Nettogewicht (kg)	0,750
Verpackungsart	Retail / farbige Box
Verpackungsgewicht (kg)	0,800
Verpackungseinheit	1 Stück
Abmessungen Verpackungseinheit (cm)	34 x 10 x 10
Abmessungen Masterverpackung (cm)	52 x 42 x 42
Menge Masterverpackung (Stk.)	20
Gewicht Masterverpackung (kg)	16
CBM Masterverpackung (m ³)	0,2531

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de