

Fernantrieb Power AC 230V, 2TE Für LS , FI Schutzschalter FI  
Blöcke , FI/LS Schalter Ein/ Ausschalter



### Ausführung

Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Fernantrieb Power
Ausführung der Anzeige / LED	Ja
Ausführung des Fehlersignalschalters	1 W (1 CO), 2 A, 250 V AC
Ausführung des Produkts	anbaubar
Ausführung des Hilfsschalters	1 W (1 CO), 2 A, 250 V AC
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	10 000
Schutzart IP	IP20

### Verlustleistung

Verlustleistung [V•A]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Standby</li> </ul>	1 W

### Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>bei AC / Bemessungswert / minimal</li> </ul>	177 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>bei AC / Bemessungswert / maximal</li> </ul>	270 V

### Produktdetails

Produktausstattung / Verriegelung	Ja
Produktbestandteil	
• Fehlersignalschalter	Ja
• Hilfsschalter	Ja
<b>Produkterweiterung</b>	Fernantrieb
• montierbar	LS, FI Schutzschalter, FI Blöcke, FI/LS Schalter, Ein/ Ausschalter

<b>Anzahl</b>	
Anzahl der Fern-Rücksetzungen / je Minute	2
Anzahl Versuche zum automatischen Wiedereinschalten	0

<b>Anschlüsse</b>	
Leitungslänge	
• im Steuerstromkreis	1 500 m
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	
• minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
• maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
• minimal	0,2 N·m
• maximal	0,25 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	14 ... 30

<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe	90 mm
Breite	36 mm
Tiefe	70 mm
Nettogewicht	188 g
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb / minimal	-25 °C
• während Betrieb / maximal	45 °C
• während Lagerung / minimal zulässig	-40 °C
• während Lagerung / maximal zulässig	55 °C
Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	M
• gemäß IEC 81346-2:2009	MA

<b>Konformitätserklärung</b>	<b>sonstiges</b>
------------------------------	------------------



[Sonstige](#)

**Weitere Informationen**

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3056>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3056>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3056](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3056)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



