

CD-RETT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CD-RETT 40
Best.-Nr.	2554090000
Ausführung	Verdrahtungskanal Niederhalter T-Form
GTIN (EAN)	4050118564211
VPE	40 Stück

CD-RETT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 6 g

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Farbe	gelb
Kriechstromfest	Ja	Verwendung	Für 35 - 120 mm Verdrahtungskanäle
Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001018	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.0	27-40-07-65	eClass 9.1	27-40-07-65

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [STEP](#)