

CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand. Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY
Best.-Nr.	2589290000
Ausführung	Verdrahtungskanal Halogenfrei, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118602678
VPE	16 m

CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	2.000 mm	Länge (inch)	78,74 inch
Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Höhe	75 mm	Höhe (inch)	2,953 inch
Nettogewicht	819 g		

Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Deckel	Ja	Farbe	dunkelgrau
Flexibler Verdrahtungskanal	Nein	Halogene	Nein
Kriechstromfest	Ja	Montageart	geschraubt, geklebt, genietet
Nutzbarer Querschnitt	6.630 mm ²	Schlitzabstand	7,5 mm
Schlitzbreite	5 mm	Werkstoff	PPE

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [STEP](#)

CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

