

CD-BO 60X80 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CD-BO 60X80 8/12 GY
Best.-Nr.	2589800000
Ausführung	Verdrahtungskanal Bodenkanal, 60 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118600957
VPE	24 m

CD-BO 60X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	2.000 mm	Länge (inch)	78,74 inch
Breite	80 mm	Breite (inch)	3,15 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Nettogewicht	750 g		

Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Deckel	Ja	Farbe	grau
Flexibler Verdrahtungskanal	Nein	Halogene	Ja
Kriechstromfest	Ja	Montageart	geschraubt, geklebt, genietet
Nutzbarer Querschnitt	4.200 mm ²	Schlitzabstand	12 mm
Schlitzbreite	8 mm	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [STEP](#)

CD-BO 60X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

