



- Klingenführung aus rostfreiem Stahl, mit Feststellrädchen
- Höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg)
- Sicherer Verschuß des Einschubs und Schutz vor Staub
- Schneller Klingenswechsel - automatischer Klingens-Nachschub
- Stanley FatMax™ Abbrechklingen im Lieferumfang enthalten: 25mm (4 Stk.), 9+18mm (je 6 Stk.)



Artikel	Bezeichnung	VE	UVP-Preis o. MwSt. €	EAN	Ihr EK
0-10-475	Cutter 9mm	6	10,40	3253560104757	
0-10-481	Cutter 18 mm	6	14,90	3253560104818	
0-10-486	Cutter 25mm	6	17,40	3253560104863	