

XSolar SOL-0

silber

EAN 4007841 052676

**365TAGE**
LICHTLight 365 days of
the year3000K
warm-white

Twilight switch



IP44



2 lux



soft light start

3JAHRE
HERSTELLER
GARANTIEsteinel.de/garantie
manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie

CE



TüV Nord GS

Funktionsbeschreibung

Geschenktes Licht. Die Solar-Leuchte in Silber oder Anthrazit erhellt Hausnummern kabellos und kostenlos – mit reiner Sonnenenergie. Bei Dämmerung startet die Beleuchtung automatisch. Auch in dieser Ausführung sorgen die patentierte, intelligente Mikroprozessorsteuering und die starken Lithium-Ferrum-Akkus stets für eine zuverlässige Beleuchtung. 365 Tage im Jahr. Mit Nachlichtfunktion, Softlichtstart und Abendlicht (4h).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	91 x 242 x 38 mm	Grundlichtfunktion	Nein
Sensortechnologie	Lichtsensor	Softlichtstart	Ja
Leistung	0,07 W	Schlagfestigkeit	IK03
Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP44
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Schutzklasse	III
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Nein	Variante	silber
Dämmerungsschalter	Ja	VPE1, EAN	4007841052676
Dämmerungseinstellung	2 lx		

Solarleuchte

XSolar SOL-0

silber

EAN 4007841 052676



Maßzeichnung

