

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 1 von 4



- Komplettsset aus Full HD 1080p Funk-Außenkamera (IP66) und Rekorder
- Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
- Außenkamera mit PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- HDMI-Schnittstelle zur Anzeige und Konfiguration an einem Monitor
- Bis zu 1 Monat durchgängige Aufzeichnung mit bis zu 2TB externer Festplatte (Zubehör)
- Mobiler Zugriff mittels Gratis-App
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera (LAN-Verbindung erforderlich)
- Um bis zu 3 Funk-Kameras erweiterbar (Art.Nr.: PPDF14520, PPDF14520W)

Das ABUS OneLook Videoüberwachungssystem ist ein Komplettsset mit einer Full HD 1080p Funk-Außenkamera und einem Rekorder zur Überwachung von Innen- und Außenbereich, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Einfache, intuitive Installation bei brillanter Bildqualität.

Sichere und kabellose Übertragung über Digitalfunk

Alle Daten(video und Audio) werden über verschlüsselten Digitalfunk drahtlos an den Rekorder übertragen. Damit wird ein geschützter Übertragungsweg geboten und gleichzeitig Störungen und Interferenzen vermieden. Das zeigt sich vor allem in der Übertragungsqualität und der guten Reichweite. Das Verlegen von Kabeln über weite Strecken ist daher nicht nötig. Mit Schutzart IP66 ist die mitgelieferte Kamera für den Außenbereich geeignet und liefert dank integrierter Infrarot-LEDs auch bei Nacht klare Bilder.

Wie und wann aufgezeichnet wird entscheiden Sie

Sobald die Kamera eine Bewegung detektiert, sendet sie die Video- und Audiosignale an den Rekorder mit HDMI-Schnittstelle, der die Aufzeichnung auf SD-Karte speichert (max. 128 GB microSD-Karte, benötigtes Zubehör). Genauso ist aber auch eine dauerhafte Aufzeichnung oder eine Aufzeichnung nach vorher definiertem Zeitplan möglich.

Individuell erweiterbar

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 2 von 4

Damit das Set zum Videoüberwachungs-System wird, können bis zu 4 Kameras (PPDF14520) mit dem Rekorder verbunden werden und dann in der 4-fach Ansicht dargestellt werden.

Mobiler Zugriff auch per APP

Mit der kostenlosen OneLook App von ABUS kann auch aus der Ferne auf die Videodaten zugegriffen werden. Die Apps sind sowohl im Apple App-Store als auch im Google Playstore für iOS und Android verfügbar.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 3 von 4

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem Rekorder

Material	Kunststoff
Kanalbreite	3 MHz
Farbe	Weiß
Technologie	Funk
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Anzahl HDDs	1
HDMI Out	Ja
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Abmessungen	200 x 200 x 50 mm
Anschlüsse	DC, RJ45, 2x USB, HDMI
Ansichten	1 / 1+1 / 1+3 / 2+2
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Kanäle	4
Auflösung	1920 x 1080
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1Ch: 1080p @ 30fps / 2Ch: 1080p @ 15fps / 3-4Ch: 720p @ 30fps
Auflösungsmodi	1920 x 1080 / 1280 x 720
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Breite	200 mm
Frequenz	2,4 GHz
Frequenzbereich	2403 - 2478 GHz
Funkreichweite	50 m
Höhe	50 mm
Länge	200 mm
Lautsprecher	Nein

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FHSS, GFSK
Nettogewicht	0,973 kg
Netzwerkanschluss	RJ45 10/100Mbps
Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, UPNP
Sendeleistung	20
Sensibilität	-80
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB), externe USB Festplatte (max. 2TB)
Sprache Anleitung	DE, GB, FR, NL, DK, ES, IT, PL
Sprache OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL
Sprache Verpackung	DE, GB, FR, NL, DK, ES, IT, PL
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,5mm
Stromaufnahme	2.000 mA
Übertragungskanäle	26
Verschlüsselung	FHSS Hardware-Encryption, AES256
Videokomprimierung	H.246

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 4 von 4

ABUS OneLook Außenkamera /w

Material	Metall
Kanalbreite	3 MHz
Farbe	weiß
Technologie	Funk
Bauform	Tube
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Blickwinkel vertikal	45 °
Abmessungen	62x155x148 mm
Anzahl IR LEDs	6
Auflösungsmodi	1920x1080 / 1280x720
Bewegungserkennung	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Bildrate	30fps
Breite	62 mm
Brennweite	3,6 mm
Frequenz	2,4 GHz
Funkreichweite	50 m
Höhe	148 mm
Blickwinkel horizontal	90 °
IR-Schwenkfilter	Ja
Länge	155 mm
Lautsprecher	Nein

Max. Betriebstemperatur	50 °C
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FHSS, GFSK
Netzwerkanschluss	0,458
PIR-Blickwinkel	Fix °
PIR-Reichweite	65 m
Reichweite	8 m
Nachtsichtfunktion	
Schutzart IP	66
Sendeleistung	20
Sensibilität	-80
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromaufnahme	1.400 mA
Übertragungskanäle	26
Verschlüsselung	FHSS Hardware-Encryption
Videokomprimierung	H.246
Zertifizierungen	CE, RoHS