

# ABUS Smart Security World WLAN Lichtkamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 1 von 3



- Lichtkamera ideal für den Eingangsbereich zur Überwachung und Ausleuchtung mit Gegensprechfunktion
- Full HD 1080p Auflösung mit hohem Weitwinkel (120°) und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- High-Performance LED mit bis zu 950 Lumen (Lichtstärke individuell einstellbar)
- Integriertes Mikrophon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Vorhandene Kabelanschlüsse zum Ersetzen einer Aussenleuchte
- Professionelle Bewegungserkennung für den Außeneinsatz (integrierter PIR-Sensor)
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP55)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)

Haustür und Eingangsbereich bei Nacht perfekt im Blick

Die ABUS Smart Security World Licht-Kamera dient zur effektiven Überwachung von Eingangsbereichen via App. Dank Full HD 1080p Auflösung, Infrarot-Nachtsichtfunktion und 140° Weitwinkel liefert sie brillante Bildqualität und deckt einen großen Bereich ab. Der Weißlicht LED-Strahler verbessert die Sicht bei Nacht und dient der Abschreckung. Die Kamera ist für den Außenbereich geeignet (Schutzklasse IP66).

All-in-One: Kamera, PIR Bewegungsmelder und Außenlicht

Die Licht-Kamera ist ein treuer Wächter, der Ihren Eingangsbereich oder Garten zuverlässig schützt. Sie ist eine Überwachungskamera mit Bewegungssensor, LED-Strahler und Gegensprechfunktion. Löst der PIR Sensor aus, geht das Licht an und startet die Videoaufzeichnung. Unabhängig davon dient das Gerät auch als reines Außenlicht, das per Bewegungssensor an und aus schaltet – und kann eine Außenwandleuchte ersetzen.

Videoüberwachung und Gegensprechen via App

Bedienung und Zugriff auf diese App-Kamera erfolgen ausschließlich über die App – ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Damit sehen Sie Live-Bilder, gespeicherte Aufnahmen, können Gegensprechen und Einstellungen vornehmen. Das Netzwerk wird dank starker Datenkomprimierung kaum belastet.

# ABUS Smart Security World WLAN Lichtkamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 2 von 3

---

## Smart Security World Ready

Die ABUS Smart Security World Licht-Kamera ist Teil der Smart Security World und damit voll in das Smartvest-System und die App integriert – für max. Komfort bei der Bedienung sowie der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation. Bei Bedarf dient die Kamera als Außensirene einer Smartvest Alarmanlage (Lautsprecher erzeugt Alarmton).

## Hinweis zur Nachtsichtfunktion

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

# ABUS Smart Security World WLAN Lichtkamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 3 von 3

## Technische Daten:

Material	Metall, Kunststoff
Farbtemperatur	3.000 K
Farbe	Grau, Schwarz
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3
Technologie	IP
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Blickwinkel vertikal	62 °
Helligkeit WeißlichtLED	950 lm
Abmessungen	(B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm
Alarmierung	E-Mail, Push
Anschlüsse	1x Klemmleiste (AC), 1x Netzwerk-Terminalblock
Anzahl IR LEDs	6
Audio	2-Way
Auflösung	2MPx
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1920x1080p @ 30fps
Auflösungsmodi	1080p , 720p , VGA
Aufnahmemodi	1080p
Bewegungserkennung	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Bildelemente (total)	1920 x 1080 Pixel
Bildrate	30 fps
Breite	70 mm
Brennweite	4,88 mm
Bruttogewicht	1,185 kg
Digitaler Zoom	4x
Frequenz	2,4 GHz
Gegenlichtkompensation	ABLC
Höhe	181 mm
Blickwinkel horizontal	120 °
Kameratyp	Lichtkamera
Kompatibel zu	App2Cam Plus, Smartvest
Länge	135 mm
Leistungsaufnahme	17 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920x1080p @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja

Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mobiler Zugriff	Ja
Nettogewicht	1,035 kg
Netzwerk-Bandbreite Video	0,3 - 2 Mbit/s
Netzwerkanschluss LAN	Netzwerk (10/100 Base-T/Base-TX);
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Netzwerkfunktionen	E-Mail, Push
Netzwerkcamera Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Objektiv	Fix
PIR-Reichweite	5 m
Reichweite Nachtsichtfunktion	8 m
Schutzart IP	55
Schwenk-/Neigebereich	Manuell verstellbar: Vertikal 0/-35°, Horizontal -15/+15°
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App2Cam Plus
Spannungsversorgung AC	90 - 260V V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-cut Filter, Farbe/S-W
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	1 St.