

Smartvest Funk-Taster

Art.-Nr. FUBE35020A

Seite 1 von 2



-
- Erweiterung der Smartvest zur Steuerung von Smartvest Aktoren d.h. Funk-Steckdose, Funk-Türgong oder selbst konfigurierten Szenarien
 - Kommt mit Wand-Click-halterung, von der der Taster für den mobilen Einsatz leicht entfernt werden kann, alternativ Klebmontage
 - 2 Aktionen (kurz/lang-drücken) individuell konfigurierbar
 - optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch orange LED
 - Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie

Der Smartvest Funk-Taster ermöglicht die Steuerung verschiedener Aktoren der Smartvest Funk-Alarmanlage, wie der Funk-Steckdose, dem Funk-Türgong oder auch selbst konfigurierten Szenarien innerhalb des Systems. Der Funk-Taster kann über die mitgelieferte Wand-Click-Halterung montiert werden, um den Taster leicht für den mobilen Einsatz zu entfernen. Alternativ ist auch eine Klebmontage möglich. Es können zwei verschiedene Aktion ausgelöst werden, wobei man der Aktion kurz- bzw. lang-drücken zuordnet. Sollte es zu einem niedrigen Batteriestand kommen, wird dies an die Zentrale gesendet.

Smartvest Funk-Taster

Art.-Nr. FUBE35020A

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Farbe	weiß
Stromaufnahme Standby	0,0086 mA
Abmessungen	(BxHxT): 30 x 70 x 17 mm
Anzeige	LED
Batterie - Typ	1xCR2032
Breite	30 mm
Bruttogewicht	0,058 kg
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS
Batterie - Menge	1
Höhe	70 mm
Länge	17 mm
Batterie - max. Batterielebensdauer	1,5 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FSK
Nettogewicht	0,028 kg
Schutzart IP	44
Stromaufnahme	0,014 mA
Umweltklasse	3