

## Abgreifklemmen

### MA 2 VA



Produkt	MA 2 VA
Beschreibung	Miniatur-Abgreifklemme mit hochfester Isolierung und 2 mm Buchsensteckanschluss. Klemmbacken und Feder aus Edelstahl. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht sicheres klemmen dünnster Drähte. Klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten bis max. 4 mm Durchmesser möglich.
Artikel-Nr. / *Farbe	9303191xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 00 schwarz</div> <div style="text-align: center;"> 01 rot</div> <div style="text-align: center;"> 02 blau</div> <div style="text-align: center;"> 03 gelb</div> <div style="text-align: center;"> 04 grün</div> <div style="text-align: center;"> 06 grau</div> <div style="text-align: center;"> 07 weiß</div> </div> <div style="text-align: right;"><b>Ag</b></div>
Technische Daten	
Anschluss	2 mm Buchse
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O <sup>(3)</sup>
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Edelstahl
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-25 °C bis 70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	4 mm
Norm	IEC 61010

2 mm System

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

<sup>(3)</sup> Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 22.06.2018