



Artikelnummer 1171550
EAN 4007123653980

BESCHREIBUNG

- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Blendfreies Flächenlicht.
- Schalter mit Funktionen für 100 - 50 % - 10 % - SOS.
- Befestigungsmöglichkeiten durch 2 Magnete und 2 Haken.
- 9 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	180 lm	Batterie Bauart	Micro AAA LR03
Farbtemperatur	4,000 K	Batterie Technologie	Alkaline
Leuchtdauer	45 h	Schutzart (IP)	IP44
Anzahl der Batterien	3		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	9	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.16 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.14 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	8 cm x 6 cm x 11 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	6,9 cm x 6,9 cm x 5,1 cm		