

Conrad Electronic SE



Artikeldaten:

EAN: 4007123081264
Artnr: 1208470
GAR 2940 X315 IP44

Katalog: Hauptkatalog 2018, Seite:

Verpackung, außen Maße

VPE: 1

Technische Daten

Maße (H/B/T): 36.00/29.00/19.00 cm
Gew. B/N: 6.247/6.240 Kg

Preise/Listungsdaten

Menge

Einzelpreis: EUR

Garant IP44 Kabeltrommel 40m AT-N07V3V3-F 3G1,5

Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.

Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.

Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.

Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.

Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.

3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.

Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.