

Solarleuchte

XSolar LH-N

anthrazit

EAN 4007841 035730

STEINEL[®]
Intelligent technology



365 TAGE
LICHT

Light 365 days of
the year



4000K neutral
white



IP44



2 lux

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord GS

Funktionsbeschreibung

Die Zukunft der Hausnummernbeleuchtung. Sensor-LED Leuchte XSolar LH-N, ideal für Eingangsbereiche und Hausfronten. Automatisches Licht bei Dämmerung, stromunabhängig beleuchtete Hausnummer, Lithium-Ferrum-Akku für 365 Tage Licht im Jahr, inklusive Hausnummern-Aufkleber.

Technische Daten

Anwendung, Ort, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt
Abmessungen (L x B x H)	227 x 242 x 51 mm
Sensortechnologie	Lichtsensoren
Leistung	0,03 W
Farbwiedergabeindex CRI	60-69
Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 lx
Softlichtstart	Nein
Manual Override	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	III
Glühdrahtprüfung	650 °C - 30 s
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841035730

<https://www.steinell.de>

Solarleuchte

XSolar LH-N

anthrazit

EAN 4007841 035730



Maßzeichnung

