

**Industrial Ethernet
IE-PS-SCRJ1-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



LWL Steckverbinder SC-RJ gemäß IEC 61754-24 für
Aderaussendurchmesser 2,6...3 mm

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PS-SCRJ1-POF
Best.-Nr.	1206720000
Ausführung	Stecker LWL, Stecker SCRJ, POF, IP20
GTIN (EAN)	4032248988570
VPE	10 Stück

Industrial Ethernet IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 17,9 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	80 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte	Betriebstemperatur	-20 °C...80 °C
Lagertemperatur		Verlegetemperatur	

Allgemeine Daten

Anschluss 1	SCRJ	Anschluss 2	Schnellanschlusstechnik: crimpen, schneiden
Artikelbeschreibung	Stecker SCRJ, POF	Einfügungsdämpfung	≤ 1,0 dB
Einzeladerdurchmesser, max	2,2 mm	Fasertyp	POF
Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte	Gehäusebasismaterial	PC UL 94 V0
Gehäusematerial Einsatz	Zinkdruckguss	Kabelabzugskraft, min.	100 N
Manteldurchmesser, max.	3,6 mm	Material Crimphülse	Kupfer, vernickelt
Material Druckfeder	rostfreier Stahl	Material Ferrule	Neusilber, Bohrung 1050 µm
Material Knickschutztülle	TPE	Material Staubschutzkappe	TPE
Schutzart	IP20	Steckzyklen	1000

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61754-24	Zertifikat-Nr. (UL)	E477798
---------------------	--------------	---------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschüre/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

**Industrial Ethernet
IE-PS-SCRJ1-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung**