

SAIH-PB-2xAWG24(PUR)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktbild

Weidmüller bietet ein großes und umfassendes Programm verschiedenster Sensor-Aktor-Leitungen an. Sowohl Sensor-Leitungen als auch Bus- und Ventil-Leitungen sind bei uns in den unterschiedlichsten Größen und Längen erhältlich. Sollten Sie ein spezielles Produkt oder eine gewünschte Länge nicht finden, dann kontaktieren Sie uns einfach.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Typ | SAIH-PB-2xAWG24(PUR) |
| Best.-Nr. | 1232620000 |
| Ausführung | Bus-Leitung, Polzahl: 2, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
| GTIN (EAN) | 4050118016260 |
| VPE | 100 m |

SAIH-PB-2xAWG24(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 73,6 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Kabel

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| Polzahl | 2 | Aderquerschnitt | 24 AWG |
| Außendurchmesser | 7.8 ± 0.2 mm | Geschirmt | Ja |
| Isolation | TPE | Farbcodierung | rot, grün |
| Mantelmaterial | PUR | Mantelfarbe | violett |
| Halogene | Nein | Temperaturbereich, bewegt | -20...60 °C |
| Temperaturbereich, fest verlegt | -40...70 °C | Mantel nach UL AWM style | 20236 (80 °C / 30 V) |
| Schleppkettentauglichkeit | Ja | Biegeradius, min., fest verlegt | 7,5 x Kabeldurchmesser |
| Biegeradius min., bewegt | 12 x Kabeldurchmesser | Beschleunigung | 5 m/s ² |
| Geschwindigkeit | 3 m/s | Biegezyklen | 2 Mio |
| Schweißperlenfest | Nein | Hybridleitung | Nein |
| Strahlenvernetzt | Nein | Konfigurierbare Kabellänge | Nein |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000830 | eClass 6.2 | 27-06-91-90 |
| eClass 7.1 | 27-06-91-90 | eClass 8.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 9.0 | 27-06-18-05 | eClass 9.1 | 27-06-90-90 |

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Datenblatt

SAIH-PB-2xAWG24(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Polbild

