

SAIH-PB-PA-2x1.0(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller bietet ein großes und umfassendes Programm verschiedenster Sensor-Aktor-Leitungen an. Sowohl Sensor-Leitungen als auch Bus- und Ventil-Leitungen sind bei uns in den unterschiedlichsten Größen und Längen erhältlich. Sollten Sie ein spezielles Produkt oder eine gewünschte Länge nicht finden, dann kontaktieren Sie uns einfach.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAIH-PB-PA-2x1.0(PVC)
Best.-Nr.	1232640000
Ausführung	Bus-Leitung, Polzahl: 2, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
GTIN (EAN)	4050118016291
VPE	100 m

SAIH-PB-PA-2x1.0(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 77,8 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Kabel

Polzahl	2	Aderquerschnitt	1 mm ²
Außendurchmesser	8 ± 0.4 mm	Geschirmt	Ja
Isolation	PE	Farbcodierung	rot, grün
Mantelmaterial	PVC	Mantelfarbe	schwarz
Halogene	Ja	Temperaturbereich, bewegt	-5...60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt	-30...80 °C	Schleppkettentauglichkeit	Nein
Biegeradius, min., fest verlegt	8 x Kabeldurchmesser	Biegeradius min., bewegt	8 x Kabeldurchmesser
Schweißperlenfest	Nein	Hybridleitung	Nein
Strahlenvernetzt	Nein	Konfigurierbare Kabellänge	Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)