

**Klippon BDX (Ausgleichselemente)
KLIPPON BDX M20 B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Druckausgleichselemente sorgen für eine gute Be- und Entlüftung des Gehäuses, und gegen die Bildung von Kondenswasser - und das unter Erhalt der jeweiligen IP Schutzklassen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KLIPPON BDX M20 B
Best.-Nr.	2519520000
Ausführung	Klippon BDX (Ausgleichselemente), Ausgleichselement, M 20, 10 mm, IP66, Messing
GTIN (EAN)	4050118532029
VPE	1 Stück

Klippon BDX (Ausgleichselemente) KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	22 mm	Länge (inch)	0,866 inch
Breite	27 mm	Breite (inch)	1,063 inch
Nettogewicht	62 g		

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Angaben

Dichtung	Silikon	Drehmoment Gegenmutter, max.	10 Nm
Drehmoment Gegenmutter, min.	10 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	10 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	10 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	200 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-60 °C	Filter	Bronze Einsatz (90% Kupfer, 10% Zinn)
Gewinde (außen)	M 20	Gewindelänge	10 mm
Gewindesteigung		Hinweis: Schutzart	- Um eine Entwässerung zu ermöglichen ist das Druckausgleichselement an der tiefsten Stelle des Gehäuses, vertikal mit dem Gewinde nach oben ausgerichtet, anzubringen. - Den Anweisungen im Beipackzettel sind vollständig vor der Installation durchzulesen und einzuhalten. - Der Wasserdurchsatz wurde anhand eines mit Wasser gefüllten Leergehäuses (keine druck- oder wärmebildenden Einbauelementen) ermittelt. Der Wasserdurchsatz kann aufgrund von Betriebsparametern und umgebenden Umwelteinflüssen abweichen.
Normen	1,5 mm IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	O-Ring	Silikon
Schlagfestigkeit	7 J ATEX-Version	Schlüsselweite 1	27 mm
Schutzart	IP66	Schutzart mit GWDR	IP66
Werkstoff	Messing	Zündschutzart	erhöhte Sicherheit Ex e

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)	SIRA 09ATEX3321X	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEX)	IECEX SIR 09.0132X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (EAC)	RU C-GB.Г506.B.00098	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (LOYDREG)	10/00056
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (MARITREG)	09.00783.011	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CSA)	2310046

Klippon BDX (Ausgleichselemente)
KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000814	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
Engineering-Daten	STEP