

**Industrial Ethernet
IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M
Best.-Nr.	1103660015
Ausführung	
GTIN (EAN)	4032248922512
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	293,6 g
--------------	---------

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	30 V
------------------	------

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	--

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung	30 V
------------------	------

Kabelaufbau

Manteldurchmesser, max.	9,5 mm	Mantelfarbe	schwarz (ähnlich RAL 9005)
-------------------------	--------	-------------	----------------------------

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius, min., einmalig	5 x Kabeldurchmesser	Biegeradius min, wiederholt	10 x Kabeldurchmesser
-----------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Klassifikationen

ETIM 4.0	EC000385	ETIM 5.0	EC000385
ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-03-90
eClass 7.1	27-06-18-01	eClass 8.1	27-06-18-01
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-90-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschüre/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Industrial Ethernet IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

