

**KSPMH (Klippon Verschlusschraube Typ MH)
KSPMH M16 SSC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschlussstopfen dienen zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KSPMH M16 SSC
Best.-Nr.	1477820000
Ausführung	KSPMH (Klippon Verschlusschraube Typ MH), Verschlussstopfen, M 16, 16 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118285802
VPE	20 Stück

**KSPMH (Klippon Verschlusschraube Typ MH)
KSPMH M16 SSC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	21,5 mm	Länge (inch)	0,846 inch
Nettogewicht	38,75 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	200 °C	Betriebstemperatur, min.	-60 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	200 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-60 °C

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP