THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Die Kabelmarkierer THM WriteOn,auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM WO 33.5/93.1 GE
Best.-Nr.	1774410000
Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248148592
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	93,1 mm	Breite (inch)	3,665 inch
Höhe	33,5 mm	Höhe (inch)	1,319 inch
Tiefe	0,025 mm	Tiefe (inch)	0,001 inch
Nettogewicht	284 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	500	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	selbstklebend	Breite	93,1 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-40…150 °C
Farbe	gelb	Halogene	Nein
Kleber	Polyacrylatkleber	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Schriftfeldgröße	33.5 x 25 mm	Werkstoff	Polyesterfilm

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	400 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,75 mm²	Leiteraußendurchmesser	8 - 21.7 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	21,7 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	8 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Engineering-Daten	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

