

Mystic-R XP

NEW

T.S. Total Stop



Standardausrüstung:

- 6.001.0107 Pistole M22



- 6.002.0322 Lanze M22.



- 5.012.0281 Hochdruckdüsen-Satz



- 4.618.0128 Hochdruckschlauch 8 m



- Netzkabel 5 m

Sonderzubehör

- 6.608.0071 Hochdruck-Schlauchtrommel mit Wandhalterung (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3.749.0472 Rotox Düsenkopf

Ausgestattet mit:

- Drei keramikbeschichteten Kolben, axialem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- Eingebautem Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung.
- Druckregler.
- Manometer in Glyzerinbad.
- Schlauchhalter.
- Zubehörhalter.
- Ergonomischem Griff.

Mystic-R 1409 XP

Art.-Nr.	8.661.0701
Betriebsdruck/max.	140/180 bar - 2030/2610 psi
Durchsatz	540 l/h / 2,4 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	2800 W - 230 V ~ 50 Hz - 1 Ph
Pumpen-Typ/U/min	Omnia 12/2800 U/min
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C
Abmessung/Gewicht	43x50x85cm / 28 Kg - 61,6 lbs