

WINDY 265 IF



Standardausrüstung:

- 5.209.0021
Schlauch 2,5 m



- 6.205.0126




- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0083



- 3.754.0084



- 3.754.0085



- 6.205.0151



- Netzkabel 7,5 m

Sonderzubehör

- Art.-Nr.: 5.212.0022 Papiersammelfilter-Satz
- Art.-Nr.: 5.209.0177 Textilfilter für Feinstaub
- Art.-Nr.: 5.212.0093 Nylonfilter



Sehen Sie sich das Video
auf YouTube an:
www.youtube.com/lavorpro

Ausgestattet mit:

- 2 Hochleistungs-By-Pass-Motoren. • Ansaugsystem mit By-Pass-Kühlung. • Filterreinigungssystem. • Edelstahltank. • Statischem Elektroschock-Inhibitor. • Stoßsicherem Transportwagen. • Schwimmerventil. • Textilfilter. • 7,5 m Netzkabel. • Spurlosen Rollen. • Zubehörsatz Ø 40. • Handlichem Zubehörhalter.

Windy 265 IF

Art.-Nr.:	8.239.0001
Spannung	220-240V ~ 50-60Hz
Motorart - Leistung (max.)	2 - 2000 (2400) W
Säulenunterdruck	22 kPa/2200 mmH ₂ O
Luftansaugung	130 l/s
Gesamtvolumen/Staub/Flüssigkeit	65 l./30 l./40 l.
Abmessung/Gewicht	44x46x96 cm / 14,5 kg