

Datenblatt Artikel 811570

Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE

gelb, mit UN-Zulassung und rotem Zubehör



- erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- TÜV-geprüfte Produktion
- E10 geeignet
- inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 306100
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Sicherheits-Einfüllsysteme, Auslaufrohre, Gefahrgut-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y1.0/150/XX/D/BAM14026-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=147 mm b=Breite=265 mm h=Höhe=247 mm

Best.einheit	Stück
Breite Pal	0,8
EAN	4007228811575
Btl in Karton	0
Mindest.Best.	12
Länge Pal	1,2
Summe Kartons	16
Zolltarif	39233090
netto Kg	0,4
Bruttogewicht VE Kg	5,66
Höhe Pal	2,31
VE	12
Breite	265
Kartons pro Lage	2
Lagen	8
Länge Karton	805
brutto Kg	0,472
Höhe Karton	270
Stück / Palette bzw Kiste	192
Tiefe	147
Volumen m3	0,131497
Breite Karton	605
Gewicht VE	0,860
Stück / Lage	24
Brutto Gewicht Pal Kg	110,56
Farbe	gelb
Höhe	247