

Riing Plus 12 RGB SYNC Edition 3 Pack

Eigenschaften

- Über die RGB Mainboard Software können Sie die Lüfter steuern
- Für ASUS , Gigabyte, MSI, Asrock und Biostar kompatibel
- Wind Blocker Rahmen
- 256 verschiedene Farben und LED Beleuchtungsarten
- Anti-Vibrationssystem
- Das Hydrauliklager sorgt für einen leisen Betrieb



Technische Daten

Abmessungen	120 x 120 x 25 mm
Startspannung	9.0 V
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.2 A
Eingangsleistung	2.4W
Lüftergeschwindigkeit	800 ~ 1500 R.P.M
Max. Luftdruck	0.57 ~ 2.01mm H2O
Max. Luftdurchfluss	22.14 ~ 40.6 CFM
Geräuschpegel	18.5 ~ 26.4 dB-A
Lager	Hydrauliklager
Lebenserwartung	Mindestens 40.000 Stunden, bei 25 °C
Gewicht	343g
Kabel	12 V RGB header – 4 Pin 2510 - 4 Pin

