



62270925 TL-D 58/827 1PP/10

Brilliantes Licht. Hohe Farbwiedergabe. Dimmbar.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	58
Ersatzwattage	N/A
Socket	G13
Lichtfarbe	0
Lebensdauer	10.000h
Volt	0
Startzeit	
Lumen	5240
Kelvin	2700
Schalzhäufigkeit	0
RA-Wert	0

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	Incandescent White

Energieeffizienz

Kategorie	A
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8711500622709
Bestellnummer (EOC)	871150062270925

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	167
Artikel mit Verpackung / g	249,6

Mengen

Kleinste Bestellmenge	10
Anzahl Packs pro VPE	10

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	0	0	0
Verpackung in cm (H/B/T)	2,95	2,95	155,4

Verschiedenes

Typ	TL-D
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.