



**62271625 TL-D 58/840 1PP/10**

Brilliantes Licht. Hohe Farbwiedergabe. Dimmbar.

**Technische Daten**

Technologie	
Eingangswattage	58
Ersatzwattage	N/A
Socket	G13
Lichtfarbe	0
Lebensdauer	10.000h
Volt	0
Startzeit	
Lumen	5240
Kelvin	4000
Schalzhäufigkeit	0
RA-Wert	0

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	Cool White (CW)

**Energieeffizienz**

Kategorie	A
-----------	---

**Codes**

EAN Artikel	8711500622716
Bestellnummer (EOC)	871150062271625

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	167
Artikel mit Verpackung / g	249,6

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	10
Anzahl Packs pro VPE	10

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	0	0	0
Verpackung in cm (H/B/T)	2,95	2,95	155,4

**Verschiedenes**

Typ	TL-D
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.