



62260025 TL-D 15/840 1PP/10

Brilliantes Licht. Hohe Farbwiedergabe. Dimmbar.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	15
Ersatzwattage	N/A
Socket	G13
Lichtfarbe	0
Lebensdauer	10.000h
Volt	0
Startzeit	
Lumen	1000
Kelvin	4000
Schalzhäufigkeit	0
RA-Wert	0

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	Cool White (CW)

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8711500622600
Bestellnummer (EOC)	871150062260025

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	56,57
Artikel mit Verpackung / g	94

Mengen

Kleinste Bestellmenge	10
Anzahl Packs pro VPE	10

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	0	0	0
Verpackung in cm (H/B/T)	2,9	3,5	50

Verschiedenes

Typ	TL-D
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.