



Jahre Garantie*

ANSMANN Headlight HD7F

Unsere Garantiebestimmungen finden Sie online unter www.ansmann.de

Features

- Professionelle Stirnlampe mit speziell gehärtetem Lampenkopf aus Flugzeugaluminium
- Neueste Hochleistungs-LED aus dem Hause CREE
- Hocheffizientes Reflektorsystem für optimale Lichtausbeute
- Stufenlos fokussierbar durch Drehen des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Zwei Leuchtmodis wählbar: High-Power Modus (100% Helligkeit) und ECO-Modus (30% Helligkeit)
- Batteriefach mit integrierter roter LED als Sicherheitsleuchte im Dunkeln
- Besonders angenehmer Tragekomfort durch spezielle Polsterungen
- Schutzgrad: IP54



Artikelnummer: 1600-0106
 Lieferumfang:
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 20 (315 × 252 × 290 mm)



Spezifikationen

Stromversorgung	3× Micro AAA / LR03
Farbe	schwarz