

# HSM shredstar X5 - 4,5 x 30 mm



<b>Artikelnummer</b>	00000000001043121	<b>Eingabebreite</b>	220 mm
<b>EAN</b>	4026631057721	<b>Behälter-/Auffangvolumen</b>	18 l
<b>eclass 7.1</b>	24320706	<b>Schnittgeschwindigkeit</b>	35 mm/s
<b>UN/SPSC</b>	44101603	<b>Geräuschpegel (Leerlauf)</b>	58 dB(A)
<b>Anwendungsbereich</b>	Privat / kleines Büro	<b>Leistungsaufnahme</b>	125 W
<b>Schutzklasse (DIN 66399)</b>	hoch, sehr hoch	<b>Spannung</b>	230 V
<b>Schnittbreite</b>	4.5 mm	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Partikellänge</b>	30 mm	<b>Breite x Höhe x Tiefe</b>	345 x 385 x 245 mm
<b>Schnittart</b>	Partikelschnitt	<b>Gewicht</b>	4,2 kg
<b>Sicherheitsstufe (DIN 66399)</b>	O-1, P-4, T-2, F-1, E-2	<b>Farbe</b>	weiß, silber
<b>Schnittleistung in Blatt 80g/m<sup>2</sup></b>	5		
<b>Schnittgut</b>	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern		