

IE-BP-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BP-V04P
Best.-Nr.	1963900000
Ausführung	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646326
VPE	10 Stück

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 8,3 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max. 70 °C Betriebstemperatur, min. -40 °C
 Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Allgemeine Daten

Farbe schwarz Montageart nur Innenbereich (indoor)
 Schutzart IP67

Normen

Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002040
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-37-12-07
eClass 9.1	27-44-02-90		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
 Broschüre/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
 Zulassung / Zertifikat /
 Konformitätsdokument [UL Approval](#)

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen