



devoLo

devoLo Magic 2 WiFi 211

Technische Angaben

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 a, b, g, n, ac (2.4 / 5 GHz concurrent) , IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X Wi-Fi Alliance HomeGrid Forum (HGF)
Geschwindigkeiten	Wi-Fi 867 (mbps, 2x2 MIMO/ 5 GHz), Wi-Fi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 1200/2400 (mbps)
Modulation • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK Wi-Fi DSSS (IEEE 802.11b) • Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11a, g, n, ac) • WiFi 32
Reichweite (in m)	Powerline: 500 Wi-Fi: 300
Sicherheit	WPA/WPA2 WPS PIN, WPS PBC MAC-Address Filter Wi-Fi Time Schedule 128 Bit AES
LEDs	PLC (multi) WiFi
Taster	Pairing Wi-Fi on/off Factory Default
Buchse • Stecker • Länder	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI)
Ausgangsleistung an integrierter Buchse	16 A
Geräte-Anschluss	2 x Ethernet RJ45 2x2 for 2,4 + 5 GHz concurrent / 4 x Antenna
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal W/A: 12,0 W Typisch W/A: 9,0 W Stand-By W/A: 3,4 W
Spannungsversorgung	internal 196-250 V AC 50 Hz
Dämpfungsfiter	2 - 80 MHz
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C



devolo

Maße (in mm, ohne Stecker)	152 x 76 x 40(withoutplug)
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9 Windows, MAC OS X, Ubuntu-Linux
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)
Zusätzliche Features	Interfaces an-/abschaltbar, HTML Konfigurationsseite

Vertriebsinformationen

Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

Einzeladapter

8375 (DE,AT)

EAN: 4250059683754
Gewicht: 570 g
Größe: 190 x 118 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 360 g
Papier (Grüner Punkt): 175 g
Plastik (Grüner Punkt): 2 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0 g

8417 (DE,AT,IT,ES)

EAN: 4250059684171
Gewicht: 570 g
Größe: 190 x 118 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 360 g
Papier (Grüner Punkt): 175 g
Plastik (Grüner Punkt): 2 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0 g

Starter Kit

8383 (DE,AT)

EAN: 4250059683839
Gewicht: 890 g
Größe: 188 x 231 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 625 g
Papier (Grüner Punkt): 225 g
Plastik (Grüner Punkt): 4 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g

8418 (DE,AT,IT,ES)

EAN: 4250059684188
Gewicht: 890 g
Größe: 188 x 231 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 625 g
Papier (Grüner Punkt): 225 g
Plastik (Grüner Punkt): 4 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g

Network Kit

8391 (DE,AT)

EAN: 4250059683914
Gewicht: 1265 g
Größe: 188 x 231 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 985 g
Papier (Grüner Punkt): 240 g
Plastik (Grüner Punkt): 6 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g

8419 (DE,AT,IT,ES)

EAN: 4250059684195
Gewicht: 1265 g
Größe: 188 x 231 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 985 g
Papier (Grüner Punkt): 240 g
Plastik (Grüner Punkt): 6 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g

© 2018 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Version: de_DE 08.08.2018