

Sammelschienen-Direktanschlussklemme



KS 120 F

- Sammelschienen-Direktanschlussklemme
- Cu-Leiter 25 - 120 mm²
- Verdrahtungsband: bei 250 A Mi VS 250, bei 400 A Mi VS 400

- für runde Leiter
- für Cu-Leiter eindrätig (sol), mehrdrätig (s), flexibel (f) mit gasdicht verpresster Aderendhülse
- und für lamelliertes Verdrahtungsband
- für Sammelschienen ... x 5 mm
- für Sammelschienenensystem 250 A N+PE, 400 A PE

Anzugsdrehmoment Klemme:	20,0 Nm
Breite	25 mm
Gewicht	0,164 kg