

## Anbauflansche und Zugentlastung

	<b>Mi FP 38</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anbauflansch</li><li>• Dichtbereich Ø 7-29 mm</li></ul>	

- mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung
- Dichtbereich 29 x Ø 7-12 mm, 4 x Ø 7-14 mm, 4 x Ø 11-20 mm, 1 x Ø 16-29 mm
- Gehäusewand 300 mm
- mit Befestigungskeilen und Dichtung

Gewicht	0,278 kg
---------	----------

## Zeichnungen

Maßzeichnung

