



Ein höhenverstellbarer 32" (80 cm) - Monitor mit IPS Panel und WQHD Auflösung

Suchen Sie den perfekten Monitor? Dann wählen Sie am besten die IPS-Panel-Technologie, die Ihnen eine perfekte Farbwiedergabe bei großen Betrachtungswinkeln garantiert. Der 32 " XB3270QS mit seiner WQHD-Auflösung erfüllt gleichzeitig die Anforderungen des grafischen Designs und des modernen Arbeitsplatzes. Er bietet die perfekte Lösung für Produktivität, Design und Datenanalyse. Der höhenverstellbare Fuß sorgt dafür, dass Sie die Bildschirmposition Ihren Ansprüchen nach anpassen können. Die Flicker Free Technologie mit Blaulicht-Filter verringert die Ermüdung Ihrer Augen. Dieser High-End Monitor mit seinen positiven Eigenschaften ist für viele Anwendungsbereiche bestens geeignet.



WQHD

Mit einer WQHD Auflösung von 2560x1440p kann ihr LCD hochauflösende Bilder darstellen. Es bietet ihnen ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard LCD. z.B. 77% mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1920 x 1080.



IPS Technologie

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	31.5", 80cm
Panel-Technologie	IPS LED Technologie, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	2560 x 1440 (WQHD, 3.7 megapixel)
Bildformat	16:9
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Kontrastverhältnis	1200:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B (8 bit + A-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 90KHz
Vertikalfrequenz	50 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixelabstand	0.273mm

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x0
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Eingangs/ Auswahl, Heraufscrollen/ Audio, Nach unten scrollen/ i-Style Mode, Menu
Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Overdrive, Erw. Kontrast, ECO Modus, Blauton Reduzierung, X-Res Technologie), Audio (Lautstärke, Stummschaltung, Audio Eingang), Farbe (Warm, Normal, Kalt, Benutzereinstellung, i-Style Color), Sprache, OSD Einstellungen (H. Position, V. Position, OSD Hintergrund, OSD Einblendzeit), Einrichtung (Video Modus Anpassungen, Startlogo, LED, Informationen, Zurücksetzen)
Lautsprecher	2 x 3W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	100mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 3° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	57W typisch, 0.5W Standby

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU
Energieeffizienzklasse	C

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	730 x 445.5 (545.5) x 230mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8.9kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© Iiyama Corporation. All rights reserved