

Einfach mitzunehmende und handliche Arbeitsleuchte mit Spotlicht und Flächenlicht sowie einem gummierten Anti-Rutsch-Griff, Clip und Magnet.



Information

- Stoßfest 2m
- IPX4 spritzwassergeschützt
- 2 Leuchtmodi: Spotlicht und Flächenlicht
- COB LED-Technologie (Flächenlicht)
- Sehr helle SMT LED (Spotlicht)
- Taschenclip und Magnet für freihändiges Arbeiten
- Gummierter Anti-Rutsch-Griff
- Schmutzresistente Oberfläche

Artikeldetails

Bestellnummer	17647 101 421
UVP (inkl. MwSt.)	
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Laufzeit	6
Lichtstrom	110 lm
Leuchtmittel	COB LED
Ausgerüstet mit	3 x AAA Longlife Power

GTIN / EAN



Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 977925	100,0	35,0	230,0	0,108
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	4	40 08496 977932	245,0	125,0	115,0	0,522
PAL (Palette)	972	40 08496 977949	800,0	1200,0	1185,0	147,846
Lagen / Palette	9	Versandkarton / Lage	27	Versandkarton / Palette	243	
Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	4					

Generiert am 09.09.2018, 05:31, ZUVP-0001-03

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten.
 Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen.
 Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
 Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

