

VARTA Work Flex® Pocket Light 3AAA mit Batt.



Compact, water resistant and shock proof LED Work Light with pocket clip and magnetic mounting feature for hands-free working.



Information

- Stoßfest
- Spritzwassergeschützt (IP54) und stoßfest
- 2 Leuchtmodi: Spotlicht und Flächenlicht
- Hochleistungs-LED
- Taschenclip und Magnet für freihändiges Arbeiten
- Gummierter Anti-Rutsch-Griff
- Schmutzresistente Oberfläche

Artikeldetails

Bestellnummer	17647 101 421
UVP (inkl. Mehrwertsteuer)	12,99 EUR
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Leuchtweite	40,00 m
Laufzeit	6 h
Lichtstrom	110 lm
Leuchtmittel	COB LED
Produkt Material	Taschenlampen, Acrylnitrilbutadien-Styrol, Polycarbonat, Thermoplastischer Gummi
Ausgerüstet mit	3 x AAA Longlife Power
Produkt Länge / Tiefe mm	173,00
Produkt Breite mm	24,00
Produkt Höhe mm	31,00
Produkt Gewicht g	61,90

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 977925	100,00	35,00	230,00	0,12
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	4	40 08496 977932	245,00	125,00	115,00	0,55
PAL (Palette)	972	40 08496 977949	800,00	1.200,00	1.185,00	155,53
Lagen / Palette	Versandkarton / Lage		Versandkarton / Palette		Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	
9	27		243		4	

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland
 Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
 Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

