

Handliche und praktische Arbeitsleuchte mit verstellbarem Flächenlicht für eine optimale Raumausleuchtung. Ausgestattet mit COB LED-Technologie



Information

- Verstellbares Flächenlicht
- 2 Leuchtmodi: High und Low
- Stoßfest 2m
- IPX4 spritzwassergeschützt
- COB LED-Technologie (Flächenlicht)
- Integrierter Haken und Magnet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Schmutzresistente Oberfläche

Artikeldetails

Bestellnummer	17648 101 421
UVP (inkl. MwSt.)	
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Lichtstrom	200 lm
Leuchtmittel	COB LED
Ausgerüstet mit	3 x AA Longlife Power

GTIN / EAN



Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 977956	135,0	61,0	280,0	0,260
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	2	40 08496 977963	295,0	120,0	115,0	0,591
PAL (Palette)	468	40 08496 979653	800,0	1200,0	1185,0	159,294
Lagen / Palette	9	Versandkarton / Lage	26	Versandkarton / Palette	234	
Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	2					

Generiert am 09.09.2018, 05:32, ZUVP-0001-03

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten.
 Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen.
 Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
 Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

